

EQUIPO DE SOLDADURA



Este equipo realiza soldaduras automáticas, con un alto nivel de limpieza y sin aporte de material. El tubo se sujeta en el bloque de fijación y el electrodo gira alrededor del cabezal para soldar las piezas. Este método de soldadura permite al usuario:

- Conseguir soldaduras consistentes y de calidad superior.
- Realizar un excelente control del suministro de calor.
- Soldar casi todos los metales.
- Producir un alto volumen de soldadura a un bajo coste.
- Soldar diferentes diámetros.

Tamaños disponibles de manera inmediata:

- Fraccional: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1".
 - Métrico: 3mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm y 14mm.
- (para otros tamaños consultar disponibilidad).

Componentes incluidos en el alquiler:

- Unidad de potencia M100 / M200.
- Cabezal 5H para diámetros entre 1/8" y 1/2" o entre 3mm a 16mm o Cabezal 10H para diámetros entre 3/4" y 1.
- Bloque de fijación y collarines para bloque de fijación.
- Refrentadora y collarines para refrentadora.
- Reductor de presión con caudalímetros para purgas (no incluye gases de purga).
- Electrodo (5 unidades por semana de alquiler).
- Accesorios y útiles necesarios (Galgas, adaptadores...).
- Manual de instrucciones.

El alquiler incluye un servicio de sustitución en caso de avería de 24 horas. Para contratar este servicio, el personal que maneje el equipo ha de estar debidamente formado y registrado en nuestra base de datos. Este alquiler incluye un curso de formación de 2 horas en nuestras instalaciones. Si fuera necesario, podríamos desplazarnos a sus instalaciones para dar esta formación, bajo condiciones previamente acordadas.

HERRAMIENTA DE PREDEFORMACIÓN HIDRÁULICA (MHSU)



Esta herramienta permite deformar las férulas en el tubo antes de realizar la instalación final del racor. Esto reduce la fuerza a aplicar, por lo que facilita el montaje. Con la galga "no pasa" específica de la herramienta, se puede verificar que el racor está bien instalado. Tamaños de matriz disponibles de forma inmediata: 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", 25mm, 28mm, 30 mm, 32 mm, y 38mm.

Componentes incluidos en el alquiler:

- MHSU.
- Matrices.
- Bloque bisel para la preparación del tubo de 1".
- Accesorios y útiles necesarios (galgas, gafas de seguridad...).
- Manual de instrucciones.

DOBLADORA DE BANCO



La dobladora de tubo de banco tiene una construcción robusta y ligera, que permite doblar de forma cómoda tubos de hasta 1 1/4" o 30 mm a ángulos entre 1 a 180°.

Tamaños disponibles de forma inmediata: 1/2", 3/4", 1", 12mm, 20mm y 25mm (para otros tamaños consultar disponibilidad).

Componentes incluidos en el alquiler:

- Dobladora.
- Matrices de doblado.
- Manual de instrucciones.

MALETA PARA HERRAMIENTAS (en tamaños fraccional)



Maleta de herramientas en la que hemos reunido un conjunto de herramientas manuales Swagelok® diseñadas específicamente para fabricar sistemas de tubos con los tres tamaños de tubo más comunes: 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada de diámetro exterior (OD). Todas las herramientas se almacenan de forma segura en una maleta resistente al agua y con cierre. Cuenta con ruedas de goma para facilitar su uso y transporte.

La maleta contiene el siguiente material:

- Dobladoras de tubo manual.
- Llaves par tes.
- Llaves de carraca.
- Herramientas de predeformación.
- Cortatubos para tubo de acero inoxidable, cobre blando y aluminio de 3/16 a 1 pulgada.
- Desbarbador de tubo, para tubo de 3/16 a 1 1/2 pulgadas.
- Galga de inspección de montaje Swagelok, para 1/4, 3/8, 1/2 pulgadas.

Conjunto disponible también a la venta.